



Działanie cewki AC				
Napięcie znamionowe AC przy 60 Hz	V		220	
Napięcie robocze AC				
cewka 60 Hz przy 60 Hz				
zadziałanie	min.	%Us	80	
	maks.	%Us	110	
odpadanie	min.	%Us	20	
	min.	%Us	55	
Średni pobór cewki przy 20°C				
cewka 60 Hz przy 60 Hz				
	rozruch	VA	300	
	trzymanie	VA	20	
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz	W		6.5	
Certyfikaty i zgodność				
Certyfikaty	/			
Klasyfikacja ETIM				
ETIM 8,0				EC002563 - Cewki niskiego napięcia