



Działanie cewki AC

Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz	V	400
Napięcie robocze AC		
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz		
zadziałanie	min. %Us	80
	maks. %Us	110
odpadanie	min. %Us	20
	maks. %Us	55
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz		
zadziałanie	min. %Us	85
	maks. %Us	110
odpadanie	min. %Us	40
	maks. %Us	55
Średni pobór cewki przy 20°C		
cewka 50/60 Hz przy 50 Hz	rozruch VA	300
	trzymanie VA	20
cewka 50/60 Hz przy 60 Hz	rozruch VA	275
	trzymanie VA	17
cewka 60 Hz przy 60 Hz	rozruch VA	300
	trzymanie VA	20
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz	W	6.5

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

/

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002563 -
Cewki niskiego
napięcia