



Przeznaczenie produktu
Seria produktu
Typ napięcia roboczego
Liczba modułów DIN

Dzwonek
CBE
AC
1

Właściwości elektryczne

Pobór mocy	VA	10
Napięcie zasilania	VAC	230
Natężenie dźwięku	dB	84

Obwód sterowniczy

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U_s	230VAC
--	--------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-10
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków	maks.	Nm	0.5
-------------------------------------	-------	----	-----

Przekrój przewodu

Zacisk prądowy

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5


Narzędzie do zacisków

M3


Masa

g 73

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 62080

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001026 -
Sygnałizator
akustyczny