



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Typ napięcia roboczego

Liczba modułów DIN

Transformator
separacyjny
CTRS
AC
3

Właściwości elektryczne

Moc wyjściowa	VA	15
Napięcie zasilania	VAC	230
Znamionowe napięcie wyjściowe	VAC	12...24

Obwód sterowniczy

Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania U_s	230VAC
--	--------

Warunki otoczenia

Temperatura pracy

min.	°C	-10
maks.	°C	+25

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+70

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

maks.	Nm	1
-------	----	---

Przekrój przewodu

Zacisk prądowy

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	10


Narzędzie do zacisków

M4


Masa

g 477

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61558-2-8

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002486 -
Transformator
jednofazowy