




Przeznaczenie produktu			Moduł magistrali EASY BRANCH EXS0000		
Seria produktu					
Zasilanie pomocnicze Us					
Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania DC			VDC	24	
Zakres pomocniczego napięcia roboczego DC					
			min.	VDC	20.4
			maks.	VDC	27.6
Maksymalne rozproszenie mocy			W	5.5	
Właściwości mechaniczne					
Materiał obudowy			Poliamid		
Typ zacisków			Śruba		
Przekrój poprzeczny przewodu					
			min.	mm²	0.2
			maks.	mm²	2.5
			min.	AWG	12
			maks.	AWG	24
Moment dokręcania maks.					
			Nm	0.5	
			lbin	4.5	
Masa			g	90	
Warunki otoczenia					
Temperatura					
Temperatura pracy					
		min.	°C	-20	
		maks.	°C	+60	
Temperatura składowania					
		min.	°C	-30	
		maks.	°C	+80	
Wilgotność względna			%	<80	
Maksymalny stopień zanieczyszczenia			2		
Kategoria przepięciowa			3		
Stopień ochrony			IP20		
Wymiary					



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-4

IEC/EN/BS 61010-1

Certyfikaty

CE

EAC

UKCA