



Przeznaczenie produktu

Głowica lampki
sygnalizacyjnej
LPL

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Kolor	Czerwony
Typ pozycji	Pilot light head
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	IP66, IP67 oraz IP69K

Właściwości mechaniczne

Adapter do montażu	LPXAU120
Masa	g 24

Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
---------------------------	---------------------------------

Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

Temperatura składowania

min.	°C	-40
maks.	°C	+85

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC
RINA

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002024 -
Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
sterowniczej