



Kolumna
sygnalizacyjna
Ø70mm/2,75"
LTN70

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Średnica	mm - inch	70 / 2.75
Stopień ochrony według IEC		IP20
Pobór mocy	VA	1.7
Natężenie dźwięku	dB	100

Właściwości mechaniczne

Masa	g	62
------	---	----


Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-30
maks.	°C	+50

Wymiary



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001261 -
Moduł akustyczny
do kolumny
sygnalizacyjnej