



Przeznaczenie produktu

Sterowniki
agregatów
prądotwórczych
RGK30

Seria produktu

Zasilanie

Znamionowe napięcie akumulatora V 12/24VDC

Wejścia cyfrowe

Typ 3 neg.+ 1 pos.

Wejścia detekcji prędkości „W”/AC/czujnik

Typ "W"

Wyjścia przekaźnikowe

Typ 2 (przełącznik)


Właściwości mechaniczne

Masa g 160


Warunki otoczenia

Stopień ochrony IP40

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 55011

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61010-1

UL 508

Certyfikaty

EAC

UL Listed for USA and Canada (cULus-File E93601)

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000236 -
Jednostka
centralna
sterownika PLC