KSA4V

MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, AD ASTA. PULSANTE METALLICO. FISSAGGIO TESTA FILETTATA M12, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A VITE

Denominazione del prodotto			Ad asta - pulsante metallico, fissaggio testa filettata M12
Tipo			KSA4
Caratteristiche generali			
Materiale			
	custodia		Polimero termoplastico
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			1NA/NC
Corrente convenzionale termica Ith		A	15
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			A600 P300
Tensione nominale di isolamento Ui		V	250
Velocità di commutazione			
	min	m/s	0.01
	max	m/s	1
Velocità di azionamento			
	min	m/s	0.05
	max	m/s	1
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	15
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	<15
Conducibilità			10mA 5V
Caratteristiche meccaniche			
Attacchi tipo			A vite
Fissaggio testa azionatore			Fissi
Forza di azionamento			
		N	2.5
		ozin	9
Peso prodotto		g	52
Manovre			
Durata meccanica		cycles	20000000
Durata elettrica		cycles	500000
Manovra meccanica		cycles/h	240
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

KSA4V

MICROINTERRUTTORE PLASTICO SERIE K, AD ASTA. PULSANTE METALLICO. FISSAGGIO TESTA FILETTATA M12, CONTATTI 1NA/NC. CONTATTI A VITE

	Custodia	IP00 o IP20 con protezione del terminale
Grado di inquinamento		3

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14.
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61058-1
UL508

Omologazioni

cURus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Interruttore finecorsa

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.