P1RE1NC06AC300

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO AC, 6A, 300MA

Denominazione del prodotto			Residual current circuit breakers (RCCB) with overcurrent protection
Tipo			P1RE
Numero di poli			1P+N
Numero di moduli DIN			2
Conformità			IEC
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)		VAC	230
Frequenza nominale		Hz	50/60
Corrente nominale (In)		A	6
Curva di intervento			C
Caratteristica di intervento differenziale			AC
Corrente differenziale nominale		mA	300
Corrente di cortocircuito (IEC)		kA	10
Durata elettrica		cycles	10000
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima		m	2000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	2
	max	lbin	15
Attacchi utensile			Pz 2
Sezione dei conduttori			
IEC			
	min	mm²	1
	max	mm²	16
AWG/Kcmil			
	min		16
	max		3
Durata meccanica		cycles	20000
Peso prodotto		g	205
Grado di protezione IP frontale			IP20
Grado di inquinamento			2
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

P1RE1NC06AC300

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO AC, 6A, 300MA



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN/BS 61009-1

Certificazioni

EAC

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000905 - Interruttore differenziale/magnet

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.