KPB8S11

FINECORSA METALLICO PRECABLATO SERIE K, AD ASTA CON ROTELLA. FISSAGGIO A TESTA FILETTATA M12, CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO. ROTELLA A 90°

Denominazione del prodotto			Fissaggio a testa filettata M12
Tipo			KPB8
Caratteristiche generali			
Materiale			
	custodia		Lega di alluminio-zinco
	rotella		Metallo
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			1NA+1NC Scatto
Corrente convenzionale termica Ith		A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			B300 R300
Tensione nominale di isolamento Ui		V	400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Classe di isolamento			I
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	10
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	<25
Conducibilità			10mA 5V
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio testa azionatore			Fissi
Forza di azionamento			
		N	10
		lb	2.2
Coppia di serraggio (Max)			
	Fissaggio finecorsa		
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Peso prodotto		g	310
Manovre			
Durata meccanica		cycles	>10000000
Manovra meccanica		cycles/h	3600
Condizioni ambientali			
Temperatura			
	Temperatura di impiego		
	min	°C	-25
	max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio		
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione			
	Custodia		IP67
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14.
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC000030 - Interruttore finecorsa

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.