



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Carica batterie
automatici
BCG
Carica batteria
automatico
monofase 1
livello di carica
per batterie al
piombo sigillate e
non

Alimentazione

Tensione nominale Us

min	VAC	110
max	VAC	240 ±10%

Frequenza di impiego

min	Hz	50 ±10%
max	Hz	60 ±10%

Potenza assorbita

max	VA	230
max	W	97

Fusibile interno

A	4
---	---

Ciclo di carica

Riferimento norme

IEC62368-1

Tipo di batteria

Batterie al
piombo sigillate e
non

Tensione batteria

VDC	12
-----	----

Tensione di carica (Uc)

in pos. V1:13.8;
V2:13.5

Boost

% Uc	+4.4
------	------

Corrente di carica (Ic)

A	6
---	---

Regolazione corrente di carica

% Ic	20 a 100
------	----------

Protezioni


Fusibile
alimentazione
rete; Inibizione
carica per:
1.cortocircuito sui
morsetti batteria,
2. inversione
polarità batteria,
3. tensione bassa
ai poli batteria
(<0,5 Ue), 4.
sovraccarico
uscita

Segnalazioni


Indicazione LED condizione operativa

Yes

LED inversione polarità				Yes
Circuito uscita allarme				
Tipo di uscita				1 relè
Portata nominale				5A 30VDC
Caratteristiche meccaniche				
Tipo custodia				Internal panel mounting
Attacchi tipo				Fissi
Fissaggio				Profilato omega 35mm (IEC/EN 60715) o a vite
Peso prodotto			g	532
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-30
			°C	+55
		Temperatura di stoccaggio		min
°C	+80			
Grado di protezione				IP20
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°60950-1

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 60950-1

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale