



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo di tensione di funzionamento

Numero di moduli DIN

Trasformatori  
modulari di  
sicurezza  
CTRS  
AC  
3

#### Caratteristiche elettriche

|                             |     |         |
|-----------------------------|-----|---------|
| Potenza in uscita           | VA  | 15      |
| Tensione di alimentazione   | VAC | 230     |
| Tensione nominale di uscita | VAC | 12...24 |

#### Circuito di controllo

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us | 230VAC |
|-----------------------------------------------|--------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -10 |
| max | °C | +25 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +70 |

#### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali

|     |    |   |
|-----|----|---|
| max | Nm | 1 |
|-----|----|---|

Sezione dei conduttori

Potenza

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 10  |


Attacchi utensile

M4


Peso prodotto

g 477

#### Dimensioni



#### Schemi elettrici



## Omologazioni e conformità

### Conformità

IEC/EN 61558-2-8

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002486 -  
Trasformatore di  
controllo  
monofase