



Interruttori  
sezionatori in  
contenitore  
GAZ

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Tipo di tensione di funzionamento

Nr. 3  
AC

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera I<sub>th</sub> IEC

A 25

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 1000

Tensione nominale di tenuta ad impulso (U<sub>imp</sub>)

kV 8

Corrente di impiego I<sub>e</sub>

AC21A

400V A 25  
500V A 25  
690V A 25

AC22A

400V A 25  
500V A 25  
690V A 25

AC23A

400V A 25  
500V A 25  
690V A 25

Potenza dissipata per polo max

W 0.4

Potenza nominale AC23A

400V kW 11  
690V kW 22

Corrente condizionale di corto circuito (r<sub>ms</sub>)

kA 10

Protezione da contro cortocircuito con fusibili

Class/A gG25

Potere di chiusura AC23A 400V

A 250

Potere di apertura AC23A 400V

A 200

Durata meccanica

cycles 100000

Durata elettrica AC21A

cycles 100000

**Caratteristiche meccaniche**

Posizione di montaggio

Normale  
Ammessa

Piano verticale  
Qualsiasi

Attacchi

tipo A bussola  
larghezza morsetto mm 5.6  
altezza morsetto mm 6.5  
vite M4  
utensile Phillips 2

Coppia di serraggio terminali

min Nm 1.8

max	Nm	2
min	Ibin	16
max	Ibin	18

Sezione dei conduttori

IEC min	mm <sup>2</sup>	0.75
IEC max	mm <sup>2</sup>	16
AWG/kcmil min		18
AWG/kcmil max		6

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima

m	3000
---	------

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP65


Grado di protezione IP

IP65

Grado di inquinamento


3

Dimensioni



PG13.5 / M20  
PG16 / M25  
knockouts on top  
and bottom

### Schemi elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

#### Certificazioni

EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore