





Denominazione del prodotto			Potenziometri monoblocco.
Tipo			LPCPA
Caratteristiche generali			
Tipo di posizioni			Potentiometer
Valore di resistenza	KΩ	10	
Materiale			Poliammide - Materiale resistente: cermet
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67, IP96K frontale; IP20 sul retro
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250VAC	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4	
Potenza max	W	1	
Caratteristiche meccaniche			
Corsa meccanica	°	290	
Peso prodotto	g	40	
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego		min	°C -25
		max	°C +70
Temperatura di stoccaggio		min	°C -40
		max	°C +85
Tolleranze e protezioni			
Tolleranza resistenza			% ±10%
Dimensioni			



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001027 -
Potenziometro
per dispositivi di
controllo