



Indicatori  
luminosi  
monoblocco a  
LED a luce fissa  
LPML

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Colore                    | Verde                                      |
| Tipo di posizioni         | Monoblock pilot light                      |
| Materiale                 | Poliammide                                 |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67, IP69K frontale; IP20 sul retro |

### Caratteristiche elettriche

|                                |    |                       |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Frequenza nominale             | Hz | 50-60                 |
| Tensione di alimentazione (AC) | V  | 24 (-15% ... +10% Ue) |
| Tensione di alimentazione (DC) | V  | 24 (-15% ... +10% Ue) |

### Manovre

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| Durata elettrica | hours | >30000 |
|------------------|-------|--------|

### Caratteristiche meccaniche

|                                   |                     |     |
|-----------------------------------|---------------------|-----|
| Coppia di serraggio terminali max | Nm                  | 0.8 |
| Attacchi vite                     | Terminazione a vite |     |

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

|     |    |
|-----|----|
| min | 18 |
| max | 16 |

IEC

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| max | mm <sup>2</sup> | 2.5 |
|-----|-----------------|-----|

Fissaggio

Ghiera di  
fissaggio Ø  
22mm

Peso prodotto

g 21

### Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K sul  
fronte


### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

### Dimensioni



#### Schemi elettrici



#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Omologazioni

cULus

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000272 -  
Luce di  
segnalazione