PMVFUPS01

ALIMENTATORE DI BACKUP PER PROTEZIONI DI INTERFACCIA PMVF… ALIMENTATI IN AC. INGRESSO 230VAC, USCITA 230VAC CON ENERGIA ACCUMULABILE 200WS E POTENZA 250VA



Denominazione del prodotto			Alimentatore di backup per protezioni di interfaccia
Tipo			PMVFUPS01
Caratteristiche generali			
Descrizione			Alimentatore di backup senza interruzione, tecnologia full static
Tipo di sistema			Monofase
Alimentazione			
Tensione ausiliaria (Us)			230VAC
Campo di funzionamento tensione			196...264VAC
Frequenza nominale		Hz	50
Frequenza di impiego			
	min	Hz	45
	max	Hz	55
Protezione			Fusibile 6.3A (5x20)
Uscite di potenza			
Tensione			230VAC
Frequenza		Hz	50
Protezione			Fusibile 5A(5x20) + PTC
Potenza		VA	250 x 1s; 1250 per 200ms
Energia disponibile		Ws	200
Tempo di accumulo energia			15s
Connessioni			
Attacchi tipo			Fissi
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	0.5
	max	lbin	4.5
Sezione conduttori			
AWG/Kcmil			
	min	AWG	24
	max	AWG	12
IEC			
	min	mm²	0.2
	max	mm²	2.5
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-5

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

	max	°C	+55

Custodia

Esecuzione (n° moduli)		9
Montaggio		Giuda DIN EN 50022
Grado di protezione (IEC)		IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm	157.5 x 90 x 70
Peso prodotto	g	500

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 61010-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0	EC002540 - Alimentazione in corrente continua

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.