



Denominazione del prodotto

Relè voltmetrici
modulari
PMV55

Tipo

Caratteristiche generali

Descrizione

Minima e
massima
tensione AC

Tipo di sistema

Monofase

Alimentazione

Tensione ausiliaria (Us)

Autoalimentato

Campo di funzionamento tensione

0.7...1.2 Ue

Frequenza nominale

Hz 50/60 $\pm 5\%$

Potenza assorbita max

VA 10

Potenza massima dissipata

W 1.5

Circuito di controllo

Tensione nominale da controllare

(Ue) min	VAC	208
(Ue) max	VAC	240

Set point tensione (%Ue)

min	%	80...95
max	%	105...115

Tempo di intervento

s 0.1...20

Tempo di rispistino

s 0.1...20
(alimentazione a 0.5)

Isteresi al ripristino

% 3

Intervento istantaneo per Ue

Tensione <70%
Ue

Tipo di ripristino

Automatico

Errore di ripetibilità

% $\leq \pm 0.1$

Uscite a relè

Numero di relè

Nr. 1

Stato del relè

Normally
energised De-
energises at
tripping

Configurazione contatti

1 in scambio

Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)

VAC 250

Massima tensione di commutazione

VAC 400

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 8

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1

B300

Durata elettrica (con carico nominale)

cycles 100000

Durata meccanica

cycles 30000000

Funzioni


Esecuzione modulare

2U


Minima tensione AC

Si

Massima tensione AC				Si
Minima frequenza				No
Massima frequenza				No
Segnalazioni				
Segnalaz.				1 LED verde per accensione e intervento e 2 LED rossi per intervento
Conessioni				
Attacchi tipo				A vite
Coppia di serraggio terminali				
				max
				max
				Nm
				Ibin
				0.8
				7
Sezione conduttori				
AWG/Kcmil				
				min
				max
				AWG
				AWG
				24
				12
IEC				
				min
				max
				mm²
				mm²
				0.2
				4
Isolamenti				
Tensione nominale di isolamento Ui				V
				440
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)				kV
				6
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio				kV
				4
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego				
				min
				max
				°C
				°C
				-20
				+60
Temperatura di stoccaggio				
				min
				max
				°C
				°C
				-30
				+80
Custodia				
Esecuzione (n° moduli)				2
Materiale				Poliammide autoestinguente
Montaggio				Guida DIN da 35 mm (IEC / EN 60715)
Grado di protezione (IEC)				IP40 frontale; IP20 sui terminali
Dimensioni (L x A x P)				mm
				35.8 x 104.7 x 64.9
Peso prodotto				g
				125
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60255-5

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

UL 508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001438 - Relè
di monitoraggio
tensione