



Denominazione del prodotto

Contattore di
potenza
B310

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	3
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8
Frequenza di impiego	min	Hz 25
	max	Hz 400
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	450
Corrente di impiego Ie	AC-1 (≤40°C)	A 450
	AC-1 (≤55°C)	A 370
	AC-1 (≤70°C)	A 300
	AC-3 (≤440V ≤55°C)	A 320
	AC-4 (400V)	A 150
Potenza nominale AC-3 (T≤55°C)	230V	kW 100
	400V	kW 170
	415V	kW 188
	440V	kW 200
	500V	kW 213
	690V	kW 256
	1000V	kW 180
Potenza nominale AC-1 (T≤40°C)	230V	kW 158
	400V	kW 270
	500V	kW 350
	690V	kW 488
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 1 poli in serie	75V	A 375
	110V	A 195
	220V	A --
	330V	A --
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 2 poli in serie	75V	A 375
	110V	A 350
	220V	A 300
	330V	A --
	460V	A --
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 3 poli in serie	75V	A 375
	110V	A 350
	220V	A 350

	330V	A	300
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC1 con L/R ≤ 1ms con 4 poli in serie			
	75V	A	375
	110V	A	350
	220V	A	350
	330V	A	350
	460V	A	300
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 1 poli in serie			
	75V	A	310
	110V	A	170
	220V	A	--
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 2 poli in serie			
	75V	A	310
	110V	A	290
	220V	A	230
	330V	A	--
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 3 poli in serie			
	75V	A	310
	110V	A	310
	220V	A	290
	330V	A	230
	460V	A	--
Corrente max Ie in DC3-DC5 con L/R ≤ 15ms con 4 poli in serie			
	75V	A	310
	110V	A	310
	220V	A	310
	330V	A	230
	460V	A	230
Corrente di breve durata ammissibile 10s (IEC/EN 60947-1)		A	2900
Fusibile di protezione			
	gG (IEC)	A	500
	aM (IEC)	A	400
Potere di chiusura (valore efficace)		A	3150
Potere di apertura alla tensione			
	≤440V	A	3000
	500V	A	2700
	690V	A	2520
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	0.2
Potenza dissipata per polo (valori medi)			
	Ith	W	40.5
	AC-3	W	20
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	35
	max	Nm	35
	min	Ibin	25.8
	max	Ibin	25.8
Coppia di serraggio terminali bobina			
	min	Nm	1
	max	Nm	1

	min	I _{bin}	0.74
	max	I _{bin}	0.74
Numero max conduttori installabili contemporaneamente		Nr.	2
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil			
	max		2x 3/0
Protezione terminali di potenza secondo IEC/EN 60529			IP00
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale Ammessa		Piano verticale ±30°
Fissaggio			A vite
Peso prodotto		g	9650
Sezione dei conduttori			
Sezione dei conduttori AWG/kcmil			
	max		2x 3/0
Manovre			
Durata meccanica		cycles	10000000
Durata elettrica		cycles	700000
Informazioni relative alla sicurezza			
Performance level B10d secondo EN/ISO 13849-1			
	Carico nominale A vuoto	cycles cycles	700000 10000000
Contatto speculare secondo IEC 60947-4-1			Si
Compatibilità EMC secondo EN 60947-1			Si
Comando bobina AC			
Tensione nominale a 50/60Hz, 60Hz			
	min	V	110
	max	V	125
Limiti di funzionamento			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			
Chiusura	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio	min	%Us	20
	max	%Us	60
Bobina a 60Hz alimentata a 60Hz			
Chiusura	min	%Us	80
	max	%Us	110
Rilascio	min	%Us	20
	max	%Us	60
Assorbimento medio a 20°C			
Bobina a 50/60Hz alimentata a 50Hz			

		Spunto	VA	300
		Servizio	VA	10
Bobina a 50/60Hz alimentata a 60Hz				
		Spunto	VA	300
		Servizio	VA	10
Dissipazione a $\leq 20^{\circ}\text{C}$ 50Hz			W	10
Comando bobina DC				
Tensione nominale di comando				
		min	V	110
		max	V	125
Limiti di funzionamento				
Chiusura		min	%Us	80
		max	%Us	110
Rilascio		min	%Us	20
		max	%Us	60
Assorbimento medio a $\leq 20^{\circ}\text{C}$				
		Spunto	W	300
		Servizio	W	10
Frequenza massima dei cicli				
Manovra meccanica			cycles/h	2400
Tempi di manovra				
Tempi medi con comando a Us				
in AC		Chiusura NA		
		min	ms	80
		max	ms	120
		Rilascio NA		
		min	ms	30
		max	ms	75
in DC		Chiusura NA		
		min	ms	80
		max	ms	120
		Rilascio NA		
		min	ms	30
		max	ms	75
Dati tecnici UL				
Full-load current (FLA) per motore trifase				
		a 480V	A	301
		a 600V	A	289
Potenza meccanica erogata con				
Motore trifase in AC		200/208V	HP	100
		220/230V	HP	125
		460/480V	HP	250
		575/600V	HP	300
General USE				
Contattore		AC	A	450
Fusibile di protezione da corto circuito, 600V				
Standard fault		Corrente di corto circuito		
			kA	18

Fusibile	A	800
Classe fusibile	L	

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-50
max	°C	70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-60
max	°C	80

Altitudine massima


m 3000

Tolleranze e protezioni


Grado di inquinamento

3

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-4-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-1
UL 60947-4-1

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000066 -
Contatto per
commutazione in
C.A.