



Controlli di livello
per funzione di
svuotamento.
Multitensione.
Versione
estraibile
LV2E
Svuotamento

Denominazione del prodotto

Tipo

Funzione

Alimentazione ausiliaria

Tipologia di alimentazione

Tensione nominale di Us

Campo di funzionamento tensione

Frequenza nominale

Potenza assorbita max

Potenza massima dissipata

Caratteristiche di uscita

Numero di sonde applicabili

Tipo sonde

Tensione in uscita per le sonde

Sensibilità

Tempi di ritardo

Tempo di intervento

Tempo di rispistino

Uscite a relè

Numero di relè

Stato del relè

Configurazione contatti

Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)

Massima tensione di commutazione

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1

Durata elettrica (con carico nominale)

Durata meccanica

Segnalazioni

Segnalaz.

Doppia tensione

220...

240VAC/380...

415VAC

0.85...1.1 Us

Hz

50/60

VA

5.5

W

2.8

Sonde e
portaelettrodi:
SN1 / SCM / CGL
/ PS31 / PS3S o
similari

9VAC (tensione
tra gli elettrodi)

kΩ

7...8 fixed

s

≤0.05

s

≤0.1

Normalmente
eccitato,
diseccitati allo
sgancio

1 contatto in
scambio

VAC

220

VAC

380

A

5

B300

cycles

2.5 x 10⁵

cycles

50x10⁶

1 LED rosso per
lo stato del relè

Conessioni

Attacchi tipo Estraiibili

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento U_i	V	415
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U_{imp})	kV	5
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio	kV	2

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+60


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-30
max	°C	+80


Custodia

Esecuzione	Alloggiamento a spina a 11 poli (presa S11)
Materiale	Polycarbonato autoestinguente
Montaggio	Alloggiamento plug-in per guida DIN da 35 mm (IEC / EN 60715) o 11 pin
Grado di protezione (IEC)	IP30
Dimensioni (L x A x P)	mm 38 x 76 x 70
Peso prodotto	g 266

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60255-5

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento