



Denominazione del prodotto
Tipo

Contatto ausiliario
G350

Caratteristiche dei contatti

Numero di poli	Nr.	4
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	690
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Su piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		Montaggio laterale
Peso prodotto	g	82

Caratteristiche dei contatti ausiliari incorporati

Tipo di contatto		2NO+1NC or 1NO+2NC reversible
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 - P600
Corrente di impiego AC15	230V	A 3
	400V	A 1.9
	500V	A 1.4


Caratteristiche elettriche

Conducibilità		5V 10 mA
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		A600 P600
Corrente di impiego AC15	120V	A 6
	240V	A 3
	480V	A 1.5


Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-50
		max	°C	+70
	Temperatura di stoccaggio	min	°C	-60
		max	°C	+80
Altitudine massima		m		3000

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

UR

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000041 -
Contatti ausiliari