



Denominazione del prodotto

Colonne  
luminose Ø70  
mm  
8LT7S - Moduli  
sonori

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Diametro                        | mm - inch | 70 / 2.75 |
| Tensione di alimentazione (AC)  | V         | 24        |
| Tensione di alimentazione (DC)  | V         | 24        |
| Colore                          |           | Nero      |
| Grado di protezione (IEC)       |           | IP54      |
| Assorbimento moduli sonori (AC) | mA        | 25        |
| Assorbimento moduli sonori (DC) | mA        | 25        |
| Intensità sonora                | dB        | 90        |

#### Caratteristiche meccaniche

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 240 |
|---------------|---|-----|


#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -20 |
| max | °C | +50 |

#### Dimensioni



#### Schemi elettrici



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.  
If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001261 -  
Elemento  
acustico per  
colonna  
segnaletica