



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo motore

Soft starter

ADXC

Asincrono trifase

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tipologia di rete		Trifase
Tensione nominale	V	220...400VAC
tensione ausiliaria (US)		110...400VAC
Frequenza nominale	Hz	50/60
Tensione di comando (Uc)		110...400VAC -15...+10%
Corrente nominale avviatore Ie	A	25

Potenza nominale motore

Dati IEC (T≤40°C)

230VAC	kW	5.5
400VAC	kW	11

Dati UL (T≤40°C)

220-240VAC	HP	7.5
380-415VAC	HP	10

Numero di fasi controllate	Nr.	2
Bypass integrato		Si
Sistema di raffreddamento		Naturale
Tensione nominale di isolamento Ui	V	630

Interfaccia di programmazione

Display	No
Programmazione con NFC	No
Porta ottica	No

Regolazioni di avviamento e arresto

Avviamento		Rampa di tensione con limitazione di corrente
Arresto		Rampa di tensione o arresto a ruota libera
Rampa di accelerazione	s	1...20
Rampa di decelerazione	s	0...20
Tensione di avviamento	%	0...85%

Protezioni

Protezione motore	Sequenza di fase errata
-------------------	-------------------------

Condizioni ambientali


Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -20

	max	°C	+60°C (with derating >40°C)
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m		1000
Umidità relativa	%		<95 non condensing at 40°C
Grado di inquinamento			2
Categoria di installazione			III
Custodia			
Montaggio			Fissaggio a vite o guida DIN 35mm
Grado di protezione IP			IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm		45 x 125 x 109.8
Peso prodotto	Kg		0.5

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22-2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-2
UL508

Omologazioni

cULus
EAC
RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000640 -
Starter
progressivo