




Denominazione del prodotto		Ripartitori di potenza
Caratteristiche elettriche		
Numero di poli		1
Tensione nominale di isolamento Ui	V	1000
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	200
Corrente nominale di picco Ipk	kA	30
Corrente nominale di breve durata Icw 60s	A	11.8
Conessioni		
Diametro foro terminale_Opzione 1	mm	1x12mm
Sezione conduttori_Opzione 1	mm2	10...70
	AWG	8..3/0
Diametro foro terminale_Opzione 2	mm	1x7.5mm
Sezione conduttori_Opzione 2	mm2	6..16
	AWG	14...2
Diametro foro terminale_Opzione 3	mm	6x6mm
Sezione conduttori_Opzione 3	mm2	2.5...16
	AWG	14...4
Caratteristiche meccaniche		
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite / guida DIN 35mm
Chiavi a brugola metriche	mm	3-6
Peso prodotto	g	154
Tolleranze e protezioni		
Grado di protezione Terminali		IP20 sul fronte
Dimensioni		



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60947-7-1

Omologazioni

cURus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□