




Denominazione del prodotto		Ripartitori di potenza
Caratteristiche elettriche		
Numero di poli		1
Tensione nominale di isolamento Ui	V	1000
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	335
Corrente nominale di picco Ipk	kA	51
Corrente nominale di breve durata Icw 60s	A	24.5
Conessioni		
Diametro foro terminale_Opzione 1	mm	1x19.5mm
Sezione conduttori_Opzione 1	mm2	95...185
Diametro foro terminale_Opzione 2	mm	2x9,5mm
Sezione conduttori_Opzione 2	mm2	6...25
Diametro foro terminale_Opzione 3	mm	5x7mm
Sezione conduttori_Opzione 3	mm2	2,5...16
Caratteristiche meccaniche		
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite / guida DIN 35mm
Chiavi a brugola metriche	mm	3-4-5-10
Peso prodotto	g	405
Tolleranze e protezioni		
Grado di protezione Terminali		IP20 sul fronte
Dimensioni		



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60947-7-1

Omologazioni

cURus

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□