





Denominazione del prodotto	Ripartitori di potenza	
Caratteristiche elettriche		
Numero di poli	2	
Tensione nominale di isolamento U_i	V	500
Corrente convenzionale termica in aria libera I_{th} IEC	A	100
Corrente nominale di picco I_{pk}	kA	20
Corrente nominale di breve durata I_{cw} 60s	A	4.5
Conessioni		
Diametro foro terminale_Opzione 1	mm	1x8,5mm
Sezione conduttori_Opzione 1	mm ²	10...25
Diametro foro terminale_Opzione 2	mm	3x5,5mm
Sezione conduttori_Opzione 2	mm ²	2,5...6
Diametro foro terminale_Opzione 3	mm	3x4,5mm
Sezione conduttori_Opzione 3	mm ²	1,5...4
Caratteristiche meccaniche		
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite / guida DIN 35mm
Phillips		2
Peso prodotto	g	130
Tolleranze e protezioni		
Grado di protezione Terminali		IP20 sul fronte
Dimensioni		



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60947-7-1

Omologazioni

TÜV

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□