




Denominazione del prodotto	Ripartitori di potenza	
Caratteristiche elettriche		
Numero di poli		4
Tensione nominale di isolamento Ui	V	500
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	125
Corrente nominale di picco Ipk	kA	20
Corrente nominale di breve durata Icw 60s	A	4.5
Conessioni		
Diametro foro terminale_Opzione 1	mm	1x9mm
Sezione conduttori_Opzione 1	mm2	10...35
Diametro foro terminale_Opzione 2	mm	1x7,5mm
Sezione conduttori_Opzione 2	mm2	10...25
Diametro foro terminale_Opzione 3	mm	7x5,5mm
Sezione conduttori_Opzione 3	mm2	2,5...6
Caratteristiche meccaniche		
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite / guida DIN 35mm
Phillips		2
Peso prodotto	g	495
Tolleranze e protezioni		
Grado di protezione Terminali		IP20 sul fronte
Dimensioni		



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 60947-7-1

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□