



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo motore

Soft starter

ADXC

Asincrono trifase

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tipologia di rete	Trifase
Tensione nominale	V 220...400VAC
tensione ausiliaria (US)	24VAC/DC
Frequenza nominale	Hz 50/60
Tensione di comando (Uc)	24VAC/DC -15...+10%

Corrente nominale avviatore Ie	A	12
--------------------------------	---	----

Potenza nominale motore

Dati IEC (T≤40°C)

230VAC	kW	3
400VAC	kW	5.5

Dati UL (T≤40°C)

220-240VAC	HP	3
380-415VAC	HP	5

Numero di fasi controllate	Nr.	2
----------------------------	-----	---

Bypass integrato	Si
------------------	----

Sistema di raffreddamento	Naturale
---------------------------	----------

Tensione nominale di isolamento Ui	V	630
------------------------------------	---	-----

Interfaccia di programmazione

Display	No
---------	----

Programmazione con NFC	No
------------------------	----

Porta ottica	No
--------------	----

Regolazioni di avviamento e arresto

Avviamento	Rampa di tensione con limitazione di corrente
------------	---

Arresto	Rampa di tensione o arresto a ruota libera
---------	--

Rampa di accelerazione	s	1...20
------------------------	---	--------

Rampa di decelerazione	s	0...20
------------------------	---	--------

Tensione di avviamento	%	0...85%
------------------------	---	---------

Protezioni

Protezione motore	Sequenza di fase errata
-------------------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min °C -20

SOFT STARTER, TIPO ADXC..., CON RELÈ DI BY-PASS INCORPORATO. CONTROLLO MOTORE 400VAC TRIFASE, ALIMENTAZIONE AVVIATORE 100...400VAC, ALIMENTAZIONE COMANDO DI START 24VAC/DC, 12A

	max	°C	+60°C (with derating >40°C)
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80
Altitudine massima	m		1000
Umidità relativa	%		<95 non condensing at 40°C
Grado di inquinamento			2
Categoria di installazione			III
Custodia			
Montaggio			Fissaggio a vite o guida DIN 35mm
Grado di protezione IP			IP20
Dimensioni (L x A x P)	mm		45 x 125 x 109.8
Peso prodotto	Kg		0.5

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22-2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-4-2
UL508

Omologazioni

cULus
EAC
RCM

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000640 -
Starter
progressivo