



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipo

Carica batterie
automatici
BCF
Carica batteria
automatico
monofase 1
livello di carica
per batterie al
piombo

Alimentazione

Tensione nominale Us

min	VAC	100
max	VAC	240 ±10%

Frequenza di impiego

min	Hz	50 ±5%
max	Hz	60 ±5%

Potenza assorbita

max	VA	80
max	W	39

Potenza massima dissipata

W	6
---	---

Fusibile interno

A	2
---	---

Ciclo di carica

Riferimento norme IEC62368-1

Tipo di batteria Al piombo

Tensione batteria VDC 24

Tensione di carica (Uc) 27.2 VDC

Corrente di carica (Ic) A 1.25

Regolazione corrente di carica % Ic Fissi

Protezioni

Fusibile
alimentazione
rete; Inibizione
carica per:
1. cortocircuito sui
morsetti batteria,
2. inversione
polarità batteria,
3. tensione bassa
ai poli batteria
(<0,5 Ue), 4.
sovraccarico
uscita

Segnalazioni

LED inversione polarità Yes

Circuito uscita allarme


Tipo di uscita 1 relè

Portata nominale AC1: 3A 250VAC


Caratteristiche meccaniche

Tipo custodia	Modular DIN rail mounting		
Attacchi tipo	Fissi		
Fissaggio	Profilato omega 35mm (IEC/EN 60715) o a vite		
Peso prodotto	g	332	
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
		min	°C -40
		max	°C +51
Temperatura di stoccaggio			
		min	°C -40
		max	°C +85
Grado di protezione	IP20		

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN/BS 60100-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale