





Denominazione del prodotto			Carica batterie automatici		
Tipo			BCG		
Tipo			Carica batteria automatico monofase 1 livello di carica per batterie al piombo sigillate e non		
Alimentazione					
Tensione nominale Us			min	VAC	110
			max	VAC	240 ±10%
Frequenza di impiego			min	Hz	50 ±10%
			max	Hz	60 ±10%
Potenza assorbita			max	VA	630
			max	W	311
Fusibile interno			A		8
Ciclo di carica					
Riferimento norme			IEC62368-1		
Tipo di batteria			Batterie al piombo sigillate e non		
Tensione batteria			VDC		24
Tensione di carica (Uc)			in pos. V1:27.6; V2:27.0		
Boost			% Uc		+4.4
Corrente di carica (Ic)			A		10
Regolazione corrente di carica			% Ic		20 a 100
Protezioni			Fusibile alimentazione rete; Inibizione carica per: 1.cortocircuito sui morsetti batteria, 2. inversione polarità batteria, 3. tensione bassa ai poli batteria (<0,5 Ue), 4. sovraccarico uscita		
Segnalazioni					
Indicazione LED condizione operativa			Yes		

LED inversione polarità	Yes
Circuito uscita allarme	
Tipo di uscita	1 relè
Portata nominale	5A 30VDC
Caratteristiche meccaniche	
Tipo custodia	Internal panel mounting
Attacchi tipo	Fissi
Fissaggio	Profilato omega 35mm (IEC/EN 60715) o a vite
Peso prodotto	g 710
Condizioni ambientali	
Temperatura	
Temperatura di impiego	
min	°C -30
max	°C +55
Temperatura di stoccaggio	
min	°C -30
max	°C +80
Grado di protezione	IP20

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n°60950-1

IEC/EN/BS 61000-6-2

IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

UL 60950-1

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
caricabatterie
universale