



Regolatori automatici di rifasamento, 8 gradini del relè, display grafico DCRG8

Denominazione del prodotto

Tipo

**Alimentazione ausiliaria**

Tensione nominale di alimentazione ausiliaria  $U_s$

AC

min	VAC	100
max	VAC	415

DC

min	VDC	110
max	VDC	250

Campo di funzionamento ausiliario

90...484VAC /  
93.5...300VDC

Frequenza nominale di impiego ausiliaria

Hz 50/60  $\pm$ 10%

Potenza assorbita max

VA 27 (with 4 EXP  
modules)

Potenza massima dissipata

W 10.5 (with 4 EXP  
modules), 5.5  
(with no EXP  
modules)

Immunità alle microinterruzioni

ms  $\geq$ 35ms (110VAC);  
 $\geq$ 80ms (220...  
415VAC)

**Ingressi di tensione**

Tensione nominale ( $U_e$ )

VAC 600VAC L-L  
(max)

Campo di misura

50...720VAC L-L  
(415VAC L-N)

Campo di frequenza

Hz 45...65 Hz /  
360...440 Hz

Tipo di misura

Valore efficace  
(True RMS)

Rilascio alle microinterruzioni

ms  $\geq$ 8

Impedenza di ingresso

k $\Omega$   $>$ 1.10M $\Omega$  L-L,  
 $>$ 0.55M $\Omega$  L-N

Modalità di collegamento

Sistema  
monofase,  
bifase, trifase  
con o senza  
neutro o trifase  
bilanciato

**Ingressi di corrente**

Numero di ingr. amperometrici

Nr. 3

Tipo di ingresso		Shunt alimentato da trasformatore di corrente esterno (bassa tensione). Max 5A
Campo di misura		0,025 ... 6A ~ per scala 5A; 0,025 ... 1,2A ~ per scala 1A
Metodo misura		Valore efficace (True RMS)
Sovraccarico permanente	I <sub>e</sub>	1.2 I <sub>e</sub>
Limite termico di breve durata	A	50A per 1s
Autocomsumo per fase	W	<0.6VA
<b>Dati di misura</b>		
Tipo di misura tensione e corrente		Valore efficace (True RMS)
Regolazione del fattore di potenza		0.5ind...0.5cap.
Tipo di sensore di temperatura		Interno + PT100 con EXP1004 + NTC con EXP1016
Campo di misura temperatura	°C	0...+212
<b>Uscite a relè</b>		
Numero di usci. relè	Nr.	8 (up to 18 with EXP10 06 - EXP10 07)
Configurazione contatti		7NA + 1 in scambio
Portata nominale		5A 250V AC1
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		B300
portata massima del terminale comune dei contatti	A	10
Massima tensione di commutazione	VAC	415
Durata elettrica (con carico nominale)	cycles	10 <sup>5</sup>
Durata meccanica	cycles	30 x 10 <sup>6</sup>
<b>Uscite statiche</b>		
Numero di uscite stat.		0 (fino a 8 con EXP1001)
<b>Isolamenti</b>		
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	600
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U <sub>imp</sub> )	kV	9.5
Tensione di tenuta alla frequenza di esercizio	kV	5.2
<b>Funzioni</b>		
Riconoscimento automatico del senso della corrente		Si
Possibilità di operare sui 4 quadranti		Si
Funzione Master/Slave		Si
Ingresso separato per alimentazione ausiliaria		Si
Possibilità di controllo di tensione trifase		Si
Ingressi di corrente		3
Rifasamento dinamico (FAST)		Si
Possibilità di utilizzo rifasamento per singola fase		Si
Possibilità di connettere gradini induttivi		No
Possibilità di utilizzo in media tensione		Si

Possibilità di inserzione tra fase-neutro su un sistema trifase	Si
Uscite analogiche	Si
Ingresso program. come funzione o sensore di temperatura esterno	Si
Interfaccia di comunicazione USB	Si
Interfaccia di comunicazione RS232	Si
Interfaccia di comunicazione RS485 isolata	Si
Interfaccia di comunicazione ETHERNET	Si
Interfaccia Profibus-DP isolata	Si
Modem GPRS/GSM	Si
Porta di comunicazione ottica USB sul fronte	Si
Porta di comunicazione ottica Wi-Fi sul fronte	Si
Impostazione rapida trasformatore di corrente	Si
Compatibile con software di setup e controllo remoto Xpress	Si
Compatibile con software di supervisione Synergy e Synergy Cloud	Si
Compatibile con App Sam1	Si
Orologio datario con riserva di carica	Si
Memoria dati per data logging	Si
Registrazione eventi: allarmi, modifica del setup, ecc.	Si
Contatori interni personalizzabili	Si

### Conessioni

Tipo di terminali				Estraibile, rimovibile
Sezione conduttori	min	mm <sup>2</sup>	0.2	
	max	mm <sup>2</sup>	2.5	
	min	AWG	24AWG (18AWG according to UL/CSA)	
	max	AWG	12	
Coppia di serraggio (Max)		Nm	0.56	
		lbin	5lbin (4-5lbin according to UL/CSA)	

### Condizioni ambientali


Temperatura	Temperatura di impiego			
	min	°C	-20	
	max	°C	+70	
	Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-30	
	max	°C	+80	
Umidità relativa		%	<80%	
Grado di inquinamento massimo				2
Categoria di sovratensione				3
Categoria di misura				III
Sequenza climatica				Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)
Resistenza a urti				15g (IEC/EN 60068-2-27)
Resistenza alle vibrazioni				0.7g (IEC/EN 60068-2-6)

### Custodia


Esecuzione	Da incasso
------------	------------

Materiale	Policarbonato	
Montaggio	Ad incasso 144x144mm	
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 sui terminali	
Dimensioni (L x A x P)	mm	144 x 144 x 53.2
Peso prodotto	g	980

### Dimensioni



### Schema elettrici



### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n°14  
IEC 61010-1  
IEC/EN 61000-6-2

---

IEC/EN 61000-6-3

---

UL 508

Omologazioni

---

cULus

---

EAC

---

RCM

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001443 - Relè  
di monitoraggio  
potenza attiva