



Denominazione del prodotto

Trasformatori di  
corrente  
DM2T0200  
Passante

Tipo

Tipologia TA

### Ingressi di corrente

|                                        |   |     |
|----------------------------------------|---|-----|
| Corrente primaria I <sub>pn</sub> (/5) | A | 200 |
| Frequenza di impiego                   |   |     |

|     |    |    |
|-----|----|----|
| min | Hz | 50 |
| max | Hz | 60 |

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Corrente secondaria | A | 5 |
|---------------------|---|---|

|                                          |   |     |
|------------------------------------------|---|-----|
| Sovracorrente permanente I <sub>pn</sub> | % | 120 |
|------------------------------------------|---|-----|

Prestazioni

|      |    |   |
|------|----|---|
| cl.1 | VA | 2 |
|------|----|---|

### Isolamenti

|                                        |   |     |
|----------------------------------------|---|-----|
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN | V | 720 |
|----------------------------------------|---|-----|

|                                                           |                       |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Corrente nominale termica di breve durata I <sub>th</sub> | I <sub>th</sub> for s | 40...60 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|

|                                             |                       |     |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----|
| Corrente dinamica nominale I <sub>dyn</sub> | I <sub>th</sub> for s | 2.5 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----|

|                    |  |          |
|--------------------|--|----------|
| Isolamento in aria |  | Classe E |
|--------------------|--|----------|

### Caratteristiche meccaniche

|               |  |        |
|---------------|--|--------|
| Attacchi tipo |  | Faston |
|---------------|--|--------|

|           |  |                             |
|-----------|--|-----------------------------|
| Fissaggio |  | Guida DIN o<br>tramite vite |
|-----------|--|-----------------------------|

|               |   |     |
|---------------|---|-----|
| Peso prodotto | g | 130 |
|---------------|---|-----|

### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +50 |


Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +80 |

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| Umidità relativa | % | 90 |
|------------------|---|----|

|                     |  |      |
|---------------------|--|------|
| Grado di protezione |  | IP30 |
|---------------------|--|------|

### Dimensioni



#### Omologazioni e conformità

##### Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

##### Omologazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□