





Denominazione del prodotto			Strumenti di misura - Amperometro DMK81R1			
Tipo			3			
Numero di moduli DIN						
Alimentazione ausiliaria Us						
Tensione nominale ausiliaria AC			VAC	220...240		
Frequenza di impiego			min	Hz	50	
			max	Hz	60	
Potenza assorbita			max	VA	3.6	
Potenza massima dissipata				W	1.8	
Ingressi di corrente						
Corrente nominale (Ie)			A	5		
Campo di misura			0.05...5.75			
Ingressi di corrente			Frequenza di impiego min		Hz	45
			Frequenza di impiego max		Hz	66
Tipo			Shunt connessi mediante TA esterno (bassa tensione) 5A max			
Metodo misura			TRMS			
Sovraccaricabilità			+20% Ie			
Accuratezza						
			Corrente		±0.5% f.s. ±1 digit	
Isolamenti						
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	415		
Caratteristiche meccaniche						
Tipo custodia			Poliammide			
Attacchi tipo			Fissi			
Sezione conduttori			min	mm²	0.2	
			max	mm²	4	
			min	AWG	24	
			max	AWG	12	
Coppia di serraggio (Max)			Nm	0.5		
			lbin	4.5		
Fissaggio			Guida DIN			
Peso prodotto			g	268		
Condizioni ambientali						
Temperatura						
Temperatura di impiego						

	min	°C	-20
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-30
	max	°C	+80
Umidità relativa		%	±1 digit 60%...90% R.H.
Grado di protezione			IP40

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002292 -
Amperometro da
incasso