



Denominazione del prodotto			Interruttori sezionatori in contenitore GAZ...DT...
Tipo		Nr.	2
Numero di poli			DC
Tipo di tensione di funzionamento			
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A		40
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V		1500
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV		8
Corrente di impiego Ie			
DC21A			
	600V	A	40
	800V	A	40
	1000V	A	40
	1200V	A	32
	1500V	A	25
DC21B			
	600V	A	40
	800V	A	40
	1000V	A	40
	1200V	A	32
	1500V	A	25
DCPV1			
	Corrente di impiego Ie 600V	A	40
	Corrente di impiego Ie 800V	A	40
	Corrente di impiego Ie 1200V	A	32
	Corrente di impiego Ie 1500V	A	25
DCPV1			
	600V	A	40
	800V	A	40
	1200V	A	32
	1500V	A	25
Potenza dissipata per polo max	W		1.9
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA		0.5
Durata meccanica	cycles		10000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Attacchi			
	tipo		Vite e rondella
	larghezza morsetto	mm	5.6
	altezza morsetto	mm	6.5
	vite		M4
	utensile		Phillips 1

Coppia di serraggio terminali

min	Nm	1.2
max	Nm	1.6
min	lbin	10
max	lbin	14

Sezione dei conduttori

IEC min	mm ²	1
IEC max	mm ²	10
AWG/kcmil min		18
AWG/kcmil max		8

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima

m	3000
---	------

Tolleranze e protezioni




Grado di protezione IP frontale

IP65


Grado di protezione IP

IP65

Dimensioni




Drilling



Type	A
GAZ032 D...	171.5 (6.75")
GAZ040 D...	171.5 (6.75")
GAZ025 ET...	183.5 (7.22")
GAZ063 SAET...	183.5 (7.22")

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore