



Denominazione del prodotto

Tipo

Tipologia TA

Trasformatori di
corrente
DM2T0250
Passante

Ingressi di corrente

Corrente primaria I _{pn} (/5)	A	250
--	---	-----

Frequenza di impiego	min	Hz	50
	max	Hz	60

Corrente secondaria	A	5
---------------------	---	---

Sovracorrente permanente I _{pn}	%	120
--	---	-----

Prestazioni	cl.1	VA	2.5
-------------	------	----	-----

Isolamenti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	720
--	---	-----

Corrente nominale termica di breve durata I _{th}	I _{th} for s	40...60
---	-----------------------	---------

Corrente dinamica nominale I _{dyn}	I _{th} for s	2.5
---	-----------------------	-----

Isolamento in aria		Classe E
--------------------	--	----------

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo		Faston
---------------	--	--------

Fissaggio		Guida DIN o tramite vite
-----------	--	-----------------------------

Peso prodotto	g	130
---------------	---	-----

Condizioni ambientali


Temperatura	Temperatura di impiego	min	°C	-25
		max	°C	+50

Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80

Umidità relativa	%	90
------------------	---	----

Grado di protezione		IP30
---------------------	--	------

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Certificazioni

IEC/EN/BS 61869-1

IEC/EN/BS 61869-2

Omologazioni

EAC

Classificazione ETIM

EC000066 - Power contactor, AC switching

□