



Denominazione del prodotto			Interruttore sezionatore con fusibile	
Tipo			GE	
Tipo di fusibile			NFC	
Numero di poli			Nr.	4
Tipo di tensione di funzionamento			AC	
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	125
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	800
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	8
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
			400V	A 125
			500V	A 125
			690V	A 125
AC22A				
			400V	A 125
			500V	A 125
			690V	A 100
AC23A				
			400V	A 125
			500V	A 125
			690V	A 80
Potenza dissipata per polo max			W	12.5
Potenza nominale AC23A				
			400V	kW 65
			690V	kW 80
Corrente condizionale di corto circuito (rms)			kA	50
Energia specifica passante I2t			kA2s	0.19
Potere di chiusura AC23A 400V			A	1250
Potere di apertura AC23A 400V			A	1000
Durata meccanica			cycles	10000
Durata elettrica AC21A			cycles	1500 (AC23A 400V)
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio			Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			A vite	
Attacchi			tipo vite	Capocorda integrato M6
Coppia di serraggio terminali				
			max	Nm 4

max Ibin 3

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min °C -25
max °C 55

Temperatura di stoccaggio

min °C -40
max °C 70

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale

IP20



Grado di protezione Terminali

IP20

Grado di inquinamento

3

Dimensioni




Schemi elettrici

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4

GE0160 NT4 - GE0800 NT4

GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore