





Denominazione del prodotto			Interruttore sezionatore con fusibile	
Tipo			GE	
Tipo di fusibile			BS	
Numero di poli			Nr.	3
Tipo di tensione di funzionamento			AC	
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	160
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	800
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	8
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
			400V	A 160
			500V	A 160
			690V	A 160
AC22A				
			400V	A 160
			500V	A 160
			690V	A 125
AC23A				
			400V	A 160
			500V	A 125
			690V	A 100
Potenza dissipata per polo max			W	12
Potenza nominale AC23A				
			400V	kW 90
			690V	kW 90
Corrente condizionale di corto circuito (rms)			kA	100
Energia specifica passante I2t			kA2s	0.19
Potere di chiusura AC23A 400V			A	1600
Potere di apertura AC23A 400V			A	1280
Durata meccanica			cycles	10000
Durata elettrica AC21A			cycles	1000 (AC23A 400V)
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio			Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			A vite	
Attacchi			tipo vite	Barra M8
Coppia di serraggio terminali				
			max	Nm 13
			max	lbin 10

Dimensioni max barre	20x3		
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	70
Altitudine massima	m	3000	
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale	IP20		
Grado di inquinamento	3		

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore