



Denominazione del prodotto	Commutatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		AC	
<b>Caratteristiche dei contatti</b>			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	250	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	250
	500V	A	250
	690V	A	250
AC22A			
	400V	A	250
	500V	A	250
	690V	A	200
AC23A			
	400V	A	180
	500V	A	150
Potenza dissipata per polo max		W	8.5
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	100
	690V	kW	86
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)		kA	8
Corrente condizionale di corto circuito (rms)		kA	100
Protezione da contro cortocircuito con fusibili		Class/A	gG250
Potere di chiusura AC23A 400V		A	3150
Durata meccanica		cycles	10000
Durata elettrica AC21A		cycles	1000 (AC23A 400V)
<b>Caratteristiche meccaniche</b>			
Posizione di montaggio		Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			A vite
Attacchi		tipo vite	Barra M10
Coppia di serraggio terminali			
	max	Nm	24
	max	Ibin	18
Dimensioni max barre			25x3
<b>Condizioni ambientali</b>			
Temperatura di impiego			

min °C -25  
max °C 55

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C 70

Altitudine massima

m 3000

**Tolleranze e protezioni**


Grado di protezione IP frontale

IP20

Grado di inquinamento

3


**Dimensioni**



TYPE	A	B	C	D	ØE	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R Max	S	Ø T	U	V	Shaft extension W	Terminal covers (N° of pcs/set)			
																							X (line 1)	Y (line 2)	Z (load)	
GE0201 E GE0250 E GE0315 E																						GEX7227N GEX7375N GEX7536N □ 10 (0.6")	GEX82 12 (3)	GEX82 11 (3)	GEX83 12 (3)	
GE0400 E	235 (9.25")	119.5 (4.70")	115.5 (4.55")	25 (0.98")	5.5 (0.22")	157 (6.18")	192 (7.56")	216 (8.50")	45 (1.77")	88 (3.46")	357 (14.05")	170 (6.69")	42 (1.65")	3 (0.12")	67 (2.64")	151 (5.94")	437 (17.2")	143 (5.63")	M10	133 (5.24")	142 (5.59")		GEX82 13 (4)	GEX82 13 (4)	GEX82 13 (4)	GEX83 12 (4)
GE0201 ET4 GE0250 ET4 GE0315 ET4 GE0400 ET4																										
GE0500 E GE0630 E GE0800 E	321 (12.63")	162 (6.38")	159 (6.26")	40 (1.57")	7 (0.27")	232 (9.13")	282 (11.10")	312 (12.28")	65 (2.56")	121 (4.73")	482 (18.98")	247 (9.72")	46 (1.81")	5 (0.20")	87 (3.42")	180 (7.09")	417 (16.42")	176 (6.93")	M12	186 (7.32")	171 (6.73")	GEX7195N GEX7345N GEX7535N □ 10 (0.6")	GEX82 22 (3)	GEX82 21 (3)	GEX83 21 (3)	
GE0500 ET4 GE0630 ET4 GE0800 ET4																							GEX82 23 (4)	GEX82 23 (4)	GEX83 22 (4)	

**Schemi elettrici**

**GE0201 ET4 - GE1600 ET4**



**Omologazioni e conformità**

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore