



Denominazione del prodotto		Sezionatore	
Tipo		GA	
Numero di poli	Nr.	3	
Tipo di tensione di funzionamento		DC	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	40
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	8
Corrente di impiego Ie			
2 poli in serie DC21A			
2 poli in serie 300V		A	16
3 poli in serie DC21A			
48V		A	40
110V		A	35
220V		A	32
500V		A	12
4 poli in serie DC21A			
400V		A	35
440V		A	32
500V		A	32
600V		A	20
700V		A	15
750V		A	15
800V		A	15
Potenza dissipata per polo max		W	1
Durata meccanica		cycles	100000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio		Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio		A vite / guida DIN 35mm	
Attacchi			
tipo		A bussola	
larghezza morsetto		mm	5.6
altezza morsetto		mm	6.5
vite		M4	
utensile		Phillips 2	
Coppia di serraggio terminali			
min		Nm	1.8
max		Nm	2
min		Ibin	16
max		Ibin	18
Sezione dei conduttori			
IEC min		mm²	0.75
IEC max		mm²	16

AWG/kcmil min	18
AWG/kcmil max	6

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	70

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20

Grado di inquinamento

3

Dimensioni



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°60947-4-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL60947-4-1

Certificazioni

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

KEMA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore