



Denominazione del prodotto

Relè slim +
zoccolo
HRA101

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti		1 in scambio
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	6
Massima corrente istantanea	A	20 (500ms)
Corrente nominale (In)	A	6
Tensione di comando relè	V	24VAC/VDC
Designazione secondo UL/CSA e IEC/EN 60947-5-1		B300 – R300
Caratteristiche UL		6A 277VAC; 6A 30VDC

Potenza massima comandabile in

AC-1	W	1500
AC15	VA	360

Potenza nominale di impiego AC-1

VA	1500
----	------

Potenza nominale di impiego AC-15

230VAC	VA	360
--------	----	-----

Comando motore monofase

230VAC	kW	0.186
--------	----	-------

Corrente nominale di impiego DC-1

30V	A	6
110V	A	0.2
220V	A	0.12

Carico minimo commutabile

V / mA	5 / 100
--------	---------

Impedenza di contatto

mΩ	100
----	-----

Materiale di contatto

Ag/Ni

Tempi di manovra

Chiusura	ms	≤8
Apertura	ms	≤4

Manovre

Durata meccanica	cycles	10000000
Durata elettica AC1	cycles	30000

Caratteristiche bobina

Tensione di comando relè + zoccolo	V	24VAC/DC
Assorbimento medio bobina DC a 20°C	W	0.2

Limiti di funzionamento

Chiusura	% Un	≥75
Apertura	% Un	≥5

Frequenza massima dei cicli

cycles/h	10000
----------	-------

Caratteristiche meccaniche

Coppia massima di serraggioterminali zoccolo	Nm	0.5
--	----	-----

Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)	PH0 / 3.5mm
--	-------------

Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil	min	20	
	max	16	
IEC	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5

Posizione di montaggio	Normale	Qualsiasi
------------------------	---------	-----------

Fissaggio	Su guida DIN da 35 mm
-----------	-----------------------


Condizioni ambientali

Temperatura			
Temperatura di impiego	min	°C	-40
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+80


Altre caratteristiche

Segnalaz.	Si (sullo zoccolo)
Segnalatore meccanico posizione contatti	No
Attuatore meccanico di test	No

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

cURus

EAC

VDE

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001437 - Relè
di commutazione