



Denominazione del prodotto			A leva asolata		
Tipo			KBQ		
Caratteristiche generali					
Caratteristiche generali					
Materiale custodia			Polimero termoplastico		
Caratteristiche dei contatti					
Tipo di contatto			2NA+1NC lento		
Corrente convenzionale termica I _{th}		A	10		
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			A600 Q300		
Tensione nominale di isolamento U _i		V	690		
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})		kV	6		
Classe di isolamento			II		
Protezione da contro cortocircuito con fusibili		Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC		
Velocità di commutazione			min	m/s	0.5
			max	m/s	1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera I _{th} IEC		A	10		
Resistenza per polo (valore medio)		mΩ	<10		
Manovre					
Durata meccanica		cycles	100000		
B10d		cycles	100000		
Manovra meccanica		cycles/h	3600		
Caratteristiche di uscita					
Durata meccanica		cycles	100000		
Caratteristiche meccaniche					
Fissaggio testa azionatore			A baionetta		
Forza di azionamento			Ncm	15	
			ozin	21.2	
Coppia di serraggio (Max)					
Fissaggio finecorsa		Nm	2.5		
		lbin	22.1		
Terminali		Nm	0.8		
		lbin	7		
Fissaggio vite del coperchio custodia		Nm	0.8		
		lbin	7		
Sezione dei conduttori					
AWG/Kcmil		min	16		
		max	14		

IEC

min	mm ²	1or 2
max	mm ²	2.5

Connessione cablaggio

Vite con serrafilo
autosollevante

Tipo ingresso cavi

M20 sul fondo

Condizioni ambientali

Grado di inquinamento

3

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio


min	°C	-40
max	°C	+70

Dimensioni



Schemi elettrici

Slow action



2NO + 1NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa