





Denominazione del prodotto			Ad asta con rotella
Tipo			KPB2
Caratteristiche generali			
Materiale			
	custodia		Lega di alluminio- zinco
	rotella		Metallo
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto			1NA+1NC Scatto
Corrente convenzionale termica Ith			A 10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			B300 R300
Tensione nominale di isolamento Ui			V 400
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV 4
Classe di isolamento			I
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A 10
Resistenza per polo (valore medio)			mΩ <25
Conducibilità			10mA 5V
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio testa azionatore			Fissi
Forza di azionamento			
		N	10
		lb	2.2
Coppia di serraggio (Max)			
Fissaggio finecorsa			
		Nm	2.5
		lbin	22.1
Peso prodotto			g 290
Manovre			
Durata meccanica			cycles >10000000
Manovra meccanica			cycles/h 3600
Condizioni ambientali			
Temperatura			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione			
	Custodia		IP67
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			



Schemi elettrici

Snap action



1NO + 1NC

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa