



Denominazione del prodotto

A leva regolabile
con rotella

Tipo

KCF

Caratteristiche generali

Materiale

custodia
rotella

Polimero
termoplastico
Metallo

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		2NC a scatto
Corrente convenzionale termica Ith	A	10
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 Q300
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6
Classe di isolamento		II
Protezione da contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC
Velocità di commutazione	min max	m/s 0.5 m/s 1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore		A baionetta
Forza di azionamento	Ncm ozin	3 4.25
Coppia di serraggio (Max)		
Fissaggio finecorsa	Nm lbin	2.5 22.1
Terminali	Nm lbin	0.8 7
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm lbin	0.8 7

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil

min
max

16
14

IEC

min
max


mm²
mm²

1or 2
2.5

Connessione cablaggio


Vite con serrafilo
autosollevante

Tipo ingresso cavi			M20 sui due lati		
Manovre					
Durata meccanica			cycles	<10000000	
Manovra meccanica			cycles/h	3600	
Condizioni ambientali					
Temperatura					
Temperatura di impiego			min	°C	-25
			max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			min	°C	-40
			max	°C	+70
Tolleranze e protezioni					
Grado di protezione			Terminali	IP20	
			Custodia	IP65	
Grado di inquinamento			3		
Dimensioni					



Schemi elettrici

Snap action



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa