





Denominazione del prodotto			Potenziometri monoblocco.	
Tipo			LPCPA	
Caratteristiche generali				
Tipo di posizioni			Potentiometer	
Valore di resistenza		KΩ	10	
Materiale			Poliammide - Materiale resistente: cermet	
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67, IP96K frontale; IP20 sul retro	
Caratteristiche elettriche				
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	250VAC	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4	
Potenza max		W	1	
Caratteristiche meccaniche				
Corsa meccanica		°	290	
Peso prodotto		g	40	
Dati tecnici UL				
Grado di protezione (UL)			1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte	
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego		min	°C	-25
		max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio		min	°C	-40
		max	°C	+85
Tolleranze e protezioni				
Tolleranza resistenza		%	±10%	
Dimensioni				



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001027 -
Potenziometro
per dispositivi di
controllo