



Denominazione del prodotto

Potenzimetri
monoblocco.
LPCPA

Tipo

Potentiometer

Caratteristiche generali

Tipo di posizioni

Valore di resistenza

KΩ

100

Materiale

Poliammide -
Materiale
resistente:
cermet

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67,
IP96K frontale;
IP20 sul retro

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V

250VAC

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV

4

Potenza max

W

1

Caratteristiche meccaniche

Corsa meccanica

°

290

Peso prodotto

g

40

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K sul
fronte

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min

°C

-25

max

°C

+70

Temperatura di stoccaggio

min

°C

-40

max

°C

+85


Tolleranze e protezioni

Tolleranza resistenza


%

±10%

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001027 -
Potenziometro
per dispositivi di
controllo