




|                                             |  |  |                                                                                           |        |
|---------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Denominazione del prodotto                  |  |  | Regolatori di livello a galleggiante per acque potabili LVFSA1                            |        |
| Tipo                                        |  |  | Svuotamento o riempimento                                                                 |        |
| Funzione                                    |  |  |                                                                                           |        |
| Contrappesi                                 |  |  |                                                                                           |        |
| Contrappeso                                 |  |  | Esterno, acciaio inossidabile AISI 316 (fornito con regolatore di livello a galleggiante) |        |
| Angolo di attivazione                       |  |  | 30°                                                                                       |        |
| Uscite a relè                               |  |  |                                                                                           |        |
| Numero di relè                              |  |  | Nr.                                                                                       | 1      |
| Configurazione contatti                     |  |  | 1 contatto in scambio                                                                     |        |
| Tensione di funzionamento nominale AC (IEC) |  |  | VAC                                                                                       | 250    |
| Portata contatti                            |  |  | AC1 10A<br>250VAC AC15<br>8A 250VAC                                                       |        |
| Conessioni                                  |  |  |                                                                                           |        |
| Lunghezza massima del cavo                  |  |  | m / ft                                                                                    | 15     |
| Condizioni ambientali                       |  |  |                                                                                           |        |
| Temperatura                                 |  |  |                                                                                           |        |
| Temperatura di impiego                      |  |  | max                                                                                       | °C +50 |
| Temperatura di stoccaggio                   |  |  | min                                                                                       | °C -20 |
|                                             |  |  | max                                                                                       | °C +80 |
| Pressione massima                           |  |  | bar                                                                                       | 2      |
| Profondità massima                          |  |  | m                                                                                         | 20     |
| Custodia                                    |  |  |                                                                                           |        |
| Materiale del cavo                          |  |  | PVC AD8 3G1 per acqua potabile, certificato ACS                                           |        |
| Materiale del corpo galleggiante            |  |  | Polipropilene                                                                             |        |
| Grado di protezione (IEC)                   |  |  | IP68                                                                                      |        |
| Peso prodotto                               |  |  | g                                                                                         | 1950   |
| Dimensioni                                  |  |  |                                                                                           |        |



#### Omologazioni e conformità

##### Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15.

##### Omologazioni

ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè  
di monitoraggio  
del livello di  
riempimento