



Denominazione del prodotto

A leva con rotella
centrale metallico
KSC1

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Polimero
termoplastico

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto		1NA/NC
Corrente convenzionale termica Ith	A	15
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1		A600 P300
Tensione nominale di isolamento Ui	V	250
Velocità di commutazione	min max	m/s m/s 0.01 1

Velocità di azionamento

	min max	m/s m/s 0.05 1
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	15
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<15
Conducibilità		10mA 5V

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo		A vite
Fissaggio testa azionatore		Fissi
Forza di azionamento	N ozin	1 3.6
Peso prodotto	g	36

Manovre

Durata meccanica	cycles	20000000
Durata elettrica	cycles	500000
Manovra meccanica	cycles/h	240

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione


Custodia

IP00 o IP20 con
protezione del
terminale


Grado di inquinamento

3

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa