



Denominazione del prodotto

A leva con rotella
centrale metallico
KSC2

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Polimero
termoplastico

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto			1NA/NC
Corrente convenzionale termica Ith	A		15
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1			A600 P300
Tensione nominale di isolamento Ui	V		250
Velocità di commutazione	min	m/s	0.01
	max	m/s	1

Velocità di azionamento

	min	m/s	0.05
	max	m/s	1
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A		15
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ		<15
Conducibilità			10mA 5V

Caratteristiche meccaniche

Attacchi tipo			A vite
Fissaggio testa azionatore			Fissi
Forza di azionamento		N	1.3
		ozin	4.7
Peso prodotto		g	37

Manovre

Durata meccanica	cycles		20000000
Durata elettrica	cycles		500000
Manovra meccanica	cycles/h		240

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione


Custodia

IP00 o IP20 con
protezione del
terminale


Grado di inquinamento

3

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14.

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

IEC/EN 61058-1

UL508

Omologazioni

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa