




Denominazione del prodotto			Regolatori di livello a galleggiante per acque chiare	
Tipo			LVFSP1	
Funzione			Svuotamento o riempimento	
Contrappesi				
Contrappeso			Esterno (fornito con regolatore di livello a galleggiante)	
Angolo di attivazione			45°	
Uscite a relè				
Numero di relè			Nr.	1
Configurazione contatti			1 contatto in scambio	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)			VAC	250
Portata contatti			AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC	
Conessioni				
Lunghezza massima del cavo			m / ft	3
Condizioni ambientali				
Temperatura				
Temperatura di impiego			max	°C +50
Temperatura di stoccaggio			max	°C 80
Pressione massima			bar	3
Profondità massima			m	30
Custodia				
Materiale del cavo			PVC A05 VV-F3X1	
Materiale del corpo galleggiante			Polipropilene	
Grado di protezione (IEC)			IP68	
Peso prodotto			g	610
Dimensioni				



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Omologazioni

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento