




Denominazione del prodotto				Regolatori di livello a galleggiante per acque chiare	
Tipo				LVFSP1	
Funzione				Svuotamento o riempimento	
Contrappesi					
Contrappeso				Esterno (fornito con regolatore di livello a galleggiante)	
Angolo di attivazione				45°	
Uscite a relè					
Numero di relè				Nr.	1
Configurazione contatti				1 contatto in scambio	
Tensione di funzionamento nominale AC (IEC)				VAC	250
Portata contatti				AC1 10A 250VAC AC15 8A 250VAC	
Conessioni					
Lunghezza massima del cavo				m / ft	15
Condizioni ambientali					
Temperatura		Temperatura di impiego		max	°C +50
		Temperatura di stoccaggio		max	°C +80
Pressione massima				bar	3
Profondità massima				m	30
Custodia					
Materiale del cavo				PVC A05 VV-F3X1	
Materiale del corpo galleggiante				Polipropilene	
Grado di protezione (IEC)				IP68	
Peso prodotto				g	1930
Dimensioni					



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 60730-1

IEC/EN 60730-2-15

Omologazioni

TÜV-SUD

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001447 - Relè
di monitoraggio
del livello di
riempimento